

Selina

Návod k použití
Návod na použitie



reddot award 2015
winner

Stadler Form®
OF SWITZERLAND

Návod k použití (CZ)

Přesný senzor vlhkosti. 4 mm tenké tělo přístroje.



Zobrazení digitálních hodin.

Je sucho, vlhko, horko či chladno? Selina zná odpověď. Nestává se často, aby se slečny či dámy věnovaly technickému oboru, avšak Selina se na měření teploty a vlhkosti přímo specializuje. Dokazuje to použitím nejmodernějších senzorů vlhkosti vzduchu. Její elegantní a štíhlé tělo se harmonicky sladí s jakýmkoliv interiérem. Šírkou svého pasu - pouhé 4 mm - se řadí k favoritkám na hlavní trofej v jakékoliv soutěži krásy. Selina stylově monitoruje pokojové klima a díky tomu umí pomoci se správným výběrem vhodného zařízení z nabídky značky Stadler Form.

Selina je určená pouze pro domácí použití.

Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Záruka

2letá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo nesprávné používání, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis

Na stránce www.stadlerform.cz/servis najdete všechny potřebné informace pro vyřízení případné reklamace.

Specifikace

Napájení na baterii:	Přiložený 1 kus baterie (typ CR2016)
Jmenovité napětí:	3 V
Volba zobrazení teploty:	(°C anebo °F)
Digitální zobrazení hodin:	24-hodinový anebo AM/PM režim
Provozní teplota:	-10 °C – +50 °C
Relativní vlhkost:	10 % – 98 % ($\pm 3\%$)
Rozměry:	90 × 93 × 38 mm (š × v × h)
Hmotnost:	70 g

SELINA - měří stylově

Použití

1. Zařízení umístěte na rovnou a pevnou podložku. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
2. Z displeje odstraňte ochrannou nálepku a do prostoru pro baterii vložte baterii CR2016, která je přiložena v balení.

Nastavení ukazatele teploty

1. Pomocí vhodného ostrého předmětu krátce stlačte vrchní tlačítko na spodní části zařízení a nastavte požadované zobrazení teploty ($^{\circ}\text{C}$ nebo $^{\circ}\text{F}$).
2. Opětovným krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete toto nastavení kdykoliv změnit.

Nastavení ukazatele hodin

1. Pomocí vhodného ostrého předmětu krátce stlačte spodní tlačítko na spodní části zařízení a nastavte zobrazení nebo nezobrazování ukazatele hodin.
2. Opětovným krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete toto nastavení kdykoliv změnit.

Nastavení hodin

1. Pomocí vhodného ostrého předmětu stiskněte vrchní tlačítko a podržte ho stisknuté, dokud nezačne indikátor hodin blikat (přibližně 2 sekundy). Takto se dostanete do režimu nastavení hodin. Následným krátkým stisknutím spodního tlačítka nastavíte požadovanou hodnotu (0 až 24 hodin nebo AM, PM).
2. Pro potvrzení nastavené hodnoty pro hodiny a přesunutí na nastavení minut krátce stiskněte vrchní tlačítko. Ukazatel hodin přestane blikat a začne blikat ukazatel minut.
3. Krátkým stisknutím spodního tlačítka nastavte minuty. Následně počkejte, dokud nepřestane ukazatel minut blikat. Čas je nastaven.



Návod na použitie (SK)

Presný senzor vlhkosti Hrúbka len 4 mm



Digitálne hodiny

Je sucho, vlhko, horúco alebo chladno? Selina vám dá okamžite odpoveď. Táto „dáma“ medzi vlhkomermi je vybavená najmodernejšou technológiou, ktorá dokáže presne zmerať vlhkosť vzduchu a teplotu prostredia. Okrem toho ponúka aj zobrazenie hodín, ktoré je možné zapnúť alebo vypnúť. Selina je štíhla, elegantná a harmonicky zapadne do akéhokoľvek obytného priestoru. Táto štíhla dáma vás osloví štíhlym „pásom“ o hrúbke iba 4 mm. Selina štýlovo monitoruje klímu v miestnosti a pomôže vám zvoliť si pre úpravu klímy ten najvhodnejší spotrebič značky Stadler Form.

Selina je určená len na domáce použitie.
Nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

Servis

Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete všetky potrebné informácie pre vybavenie prípadnej reklamácie.

Technické údaje

Napájanie na batériu:	Priložený 1 kus batérie (typ CR2016)
Menovité napätie:	3 V
Voľba zobrazenia teploty:	(°C alebo °F)
Digitálne zobrazenie hodín:	24-hodinový alebo AM/PM režim
Prevádzková teplota:	-10 °C – +50 °C
Relatívna vlhkosť:	10 % – 98 % ($\pm 3\%$)
Rozmery:	90 × 93 × 38 mm (š × v × h)
Hmotnosť:	70 g

SELINA - meranie so štýlom

Použitie

1. Zariadenie umiestnite na rovnú a pevnú podložku. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
2. Z displeja odstráňte ochrannú nálepku a do priestoru pre batériu vložte batériu CR2016, ktorá je priložená v balení.

Nastavenie ukazovateľa teploty

1. Pomocou vhodného ostrého predmetu krátko zatlačte vrchné tlačidlo na spodnej časti zariadenia a nastavte požadované zobrazenie teploty ($^{\circ}\text{C}$ alebo $^{\circ}\text{F}$).
2. Opäťovným krátkym zatlačením tohto tlačidla môžete toto nastavenie kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie ukazovateľa hodín

1. Pomocou vhodného ostrého predmetu krátko zatlačte spodné tlačidlo na spodnej časti zariadenia a nastavte zobrazovanie alebo nezobrazovanie ukazovateľa hodín.
2. Opäťovným krátkym zatlačením tohto tlačidla môžete toto nastavenie kedykoľvek zmeniť.

Nastavenie hodín

1. Pomocou vhodného ostrého predmetu stlačte vrchné tlačidlo a podržte ho stlačené, kým nezačne indikátor hodín blikať (približne 2 sekundy). Takto sa dostanete do režimu nastavenia hodín. Následným krátkym stláčaním spodného tlačidla nastavíte požadovanú hodnotu (0 až 24 hodín alebo AM, PM).
2. Na potvrdenie nastavenej hodnoty pre hodiny a presunutie na nastavenie minút krátko stlačte vrchné tlačidlo. Ukazovateľ hodín prestane blikať a začne blikať ukazovateľ minút.
3. Krátkym stláčaním spodného tlačidla nastavte minúty. Následne počkajte, kým neprestane ukazovateľ minút blikať. Čas je nastavený.



Poznámky



Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR:
Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.
Priehy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika

info@stadlerform.cz
info@stadlerform.sk

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk



stadlerform_czechia
stadlerform_slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia

Stadler Form

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk